



Nerūdijanti plieninė liniuotė korpuse, Juostos ilgis: 50m



Užsakymo data

Užsakymo numeris	463050 50
GTIN	4007368105138
Produktų klasė	46M

Aprašymas

Modelis:

Korpusas: Patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.

Rėmas: Lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.

Juosta: patentuota juostos pradžia, **Flextop lankstas**. Juostos apvalkalas iš skaidraus, labai lankstaus plastiko apsaugo juostos pradžią nuo lūžinėjimo.

Nerūdijanti plieninė liniuotė iš grūdinto chromo-nikelio plieno, lakuotas permatomu laku. Skalė sužymėta aiškiais skaitmenimis ir padalomis. Ypač atspari lūžiams ir lanksti. Su cm padalomis (pirmi 20 cm su mm padalomis).

Pastaba:

100 m ilgio modelio arba modelio su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Kapsulės ilgis	210 mm
Kapsulės plotis	175 mm
Kapsulės aukštis	32 mm

Juostos plotis	13 mm
Ruletės pradžios tipas	A
Juostos ilgis	50 m
Norma	EG II
Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

Paslaugos

KalibravimasRuletė Maksimalus ilgis 50 m	026240 50
--	-----------