

BMI**Poliamidu dengta plieninė ruletė rėme, Juostos ilgis: 50m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	464900 50
GTIN	4007368009634
Produktų klasė	46M

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas: patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.

Rėmas: lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.

Juosta: patentuota juostos pradžia, **Flextop lankstas**. Juostos apvalkalas iš skaidraus ir lankstaus plastiko apsaugo juostos pradžią nuo lūžinėjimo.

Plieninė ruletė su poliamido apvalkalu. Ypač atspari lūžiams ir lanksti. Atsparus lenkimui spyruoklinis plienas. **Ypač atspari trynimui**, aplinkos poveikiams ir daugeliui chemikalų bei riebalams. Su ištisine mm skale.

Dyd. 20 ir 30 tiesiame rėme, dyd. 50 V formos rėme.

Pastaba:

100 m ilgio modelio arba modelio su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Rėmo plotis	180 mm
Juostos plotis	13 mm
visas ilgis	390 mm
Ruletės pradžios tipas	A

Juostos ilgis	50 m
Norma	EG II
Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

Paslaugos

KalibravimasRuletė Maksimalus ilgis 50 m	026240 50
--	-----------