

## Mitutoyo

### Skaitmeninis mikrometrinis vidmatis, Matavimo ribos: 25-30mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	429110 25-30
GTIN	4946368562995
Produktų klasė	44A

#### Aprašymas

##### Modelis:

**Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Patikimas matavimas be klaidų – be Nonijaus.**

„Function Lock“ neleidžia netyčia nukrypti nuo nustatytos nulinės padėties.

Naudoja mažai energijos. Su įkrovimo ir gedimų indikatoriumi.

**Matavimo plokštumos ir dylančios detalės iš kietlydinio, nuo dyd. 12–16 matavimo plokštumos iš nerūdijančiojo plieno su titano danga dar patvaresnės.**

##### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

##### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

##### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497445, ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

##### Pastaba:

Papildomai galima užsisakyti su matavimo diapazonu iki 300 mm.

#### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 30 mm
Matmuo a	0,3 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	238 mm
Standartinis matavimo gylis	88 mm
Leistina paklaida	0,003 mm

Padalos vertė	0,001 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

## Paslaugos

DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 50 mm	022500 50

## Priedai

Siūstuvai Tipas S16E	498966 S16E
Prijungimo kabelis su Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 26 mm	484030 26
Prijungimo kabelis su Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Multi imtuvai / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelis su Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 28 mm	484030 28
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm	484030 30

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 25 mm	484030 25
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 27 mm	484030 27
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 3/150	429010 3/150