

BMI**Poliamidu dengta plieninė ruletė korpuse, Juostos ilgis: 30m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	463100 30
GTIN	4007368074861
Produktų klasė	46M

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas: patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.

Rėmas: lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.

Juosta: patentuota juostos pradžia, **Flextop lankstas**. Juostos apvalkalas iš skaidraus ir lankstaus plastiko apsaugo juostos pradžia nuo lūžinėjimo.

Plieninė ruletė su poliamido apvalkalu. Ypač atspari lūžiams ir lanksti. Atsparus lenkimui spyruoklinis plienas. **Ypač atspari trynimui**, aplinkos poveikiams ir daugeliui chemikalų bei riebalams. Su ištisine mm skale.

Pastaba:

100 m ilgio modelio arba modelio su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Juostos plotis	13 mm
Kapsulės aukštis	32 mm
Kapsulės plotis	175 mm

Kapsulės ilgis	210 mm
Ruletės pradžios tipas	A
Juostos ilgis	30 m
Norma	EG II
Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

Paslaugos

Kalibravimas Ruletė Maksimalus ilgis 50 m	026240 50
---	-----------