



## Nerūdijanti plieninė liniuotė korpuse, Juostos ilgis: 10m



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

463050 10

GTIN

4007368110163

Produktų klasė

46M

### Aprašymas

**Modelis:**

**Korpusas:** Patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.

**Rėmas:** Lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.

**Juosta:** patentuota juostos pradžia, **Flextop lankstas**. Juostos apvalkalas iš skaidraus, labai lankstaus plastiko apsaugo juostos pradžią nuo lūžinėjimo.

**Nerūdijanti plieninė liniuotė** iš grūdinto chromo-nikelio plieno, lakuotas permatomu laku. Skalė sužymėta aiškiais skaitmenimis ir padalomis. Ypač atspari lūžiams ir lanksti. Su cm padalomis (pirmi 20 cm su mm padalomis).

**Pastaba:**

100 m ilgio modelio arba modelio su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.

### Techninis aprašymas

Kapsulės ilgis

138 mm

Kapsulės plotis

115 mm

Juostos plotis

13 mm

Kapsulės aukštis	32 mm
Ruletės pradžios tipas	A
Juostos ilgis	10 m
Norma	EG II
Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

## Paslaugos

KalibravimasRuletė Maksimalus ilgis 10 m	026240 10
--	-----------