



Rantymo ratuko laikiklis universal., Koto dydis: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290090 25
GTIN	4030741325182
Produktų klasė	29H

Aprašymas

Modelis:

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.

HM kaiščiai didesniai patvarumui.

Techninis aprašymas

Koto aukštis	20 mm
Darbinės ribos	10 - 110 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	6 mm
Koto plotis	25 mm
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	20 mm
kai rifliavimo plotis b	8 mm
kai įgilinimo $\varnothing d_3$	13 mm
Varžtai	299925 2

Atraminis diskas	299927 2
Pjovimo kryptis	kair. ir deš.
kai rifliavimo profilis	RAA 2×AA
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

Priedai

Diskas Tipas 2	299927 2
Varžtas Tipas 2	299925 2