

## Mitutoyo

### Skaitmeninis trijų taškų vidmatis, Matavimo ribos: 8-10mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	429250 8-10
GTIN	4946368636429
Produktų klasė	44A

#### Aprašymas

##### Modelis:

**3 taškų spartieji vidmačiai** Borematic aklinųjų kiaurymių matavimams. Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis. **Ekranas pasukamas 330°**. Matavimo liestukai centruoja matavimo sraig tą kiaurymėje, todėl labai lengva ir patogu naudoti. Matavimo liestukai reguliuojami **kietlydinio kūgiu**. Matavimo plokštumos iš titanu dengto kietlydinio.

##### Privalumai:

Labai greitas ir tikslus pakartotinis matavimas dėl sparčiojo reguliatoriaus ir savaiminio susicentravimo.

##### Funkcija:

- **Vertės užlaikymo mygtukas užfiksuoja matavimo rezultatą (pvz., kai nepatogi matavimo padėtis).**
- **Nulinis taškas / absoliutusias matmuo leidžia nustatyti nulinę vertę bet kurioje padėtyje.**
- **Rodmuo „Gerai / perviršis“ leidžia lengvai patikrinti tolerancijos vertes.**
- **Spartusis reguliavimas greitam perbėgimui visu matavimo keliu.**

##### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

##### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497080, ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

##### Atsarginė dalis:

Atsarginis zondas Nr. 429252.

## Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	8 - 10 mm
Matmuo a	2 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu	183 mm
Standartinis matavimo gylis	83 mm
Leistina paklaida	0,005 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 20 mm	022500 20
DAkkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200

## Priedai

Siųstuvas Tipas S1	498966 S1
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975

Prijungimo kabelis Tipas D1	497080 D1
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 1/100	429010 1/100
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 9 mm	484030 9
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497080 USB2
Prijungimo kabelis Tipas D2	497080 D2
Atsarginė matavimo galvutė Matavimo ribos 8-10 mm	429252 8-10
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Imtuvai / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965