

Garant**Slankmatis su Nonijaus skale Nonijus 1/50, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 410105 150 |
| GTIN | 4045197578242 |
| Produktų klasė | 40Z |

Aprašymas**Modelis:**

Chromuoti užrašai matiniai.

Tikslī, kontrastinga skalė.

Fiksavimo varžtas viršuje.

Ergonomiškas šliaužiklis. Geresnis matomumas dėl kontrastingos skalės.

Matavimo plokštumos tiksliai šlifotos.

Priedai pasirinktinai:

Sriegių lentelė Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Padalos vertė | 0,02 mm |
| Pakuotė | Dėklas |
| Kalibravimas | A1 |
| Antgalių ilgis | 40 mm |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 - 150 mm |
| Padalos vertė | 1/50 mm |
| Padalos vertė | 1/128 in |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Norma | ISO 13385 |
| Gylmatis | Ø 1,6 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Yra gyliamatis | taip |
| Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm |
| Fiksavimas | Reguliavimo varžtas viršuje |
| Matavimo prietaisai | analoginis |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX |
| visos dalys | grūdintas |
| Produkto rūšis | Universalus slankmatis |

Paslaugos

| | |
|--|------------|
| DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm | 021010 200 |
| KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm | 021000 200 |

Priedai

| | |
|---|--------|
| Dirbtinės odos dėklas slankmačiui su Nonijaus skale | 412500 |
|---|--------|