

Mitutoyo**Slankmatis, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412101 150
GTIN	4946368110165
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Chromuoti užrašai matiniai.

Tiksli, kontrastinga skalė.

Fiksavimo varžtas viršuje.

Tiksliai nušlifuoti matavimo paviršiai.

Priedai pasirinktinai:

Sriegių lentelė Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	150 mm
Padalos vertė	1/128 in
Padalos vertė	1/20 mm
Antgalių ilgis	40 mm
Pakuotė	Dėklas
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Kalibravimas	A1
Kryžminio smaigalio ilgis	17 mm
Padalos vertė	0,05 mm
Norma	ISO 13385

Svoris	143 g
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,4
Yra gyliamatis	taip
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm
Skalė chromuota	taip
Fiksavimas	Reguliuojamo varžtas viršuje
Kreipimas	Padidintos kriepiamosios
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Dirbtinės odos dėklas slankmačiui su Nonijaus skale	412500
Gylmačio prispaudimo plokštelė, metalinė su 2 varžtais	412120