

Garant**Stovas, Plokštėms, kurių dydis ilgis×plotis: 800X600mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

431000 800X600

GTIN

Produktų klasė

41C

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtai suvirinta konstrukcija su stovu reikmenų laikymui. Grindų nelygumus išlyginsite reguliuodami aukščio varžtus.

Stovas, profiliuotas plienas, spalva – RAL 9006 baltas aliuminis. Dugnas iš buko Multiplex.

Paskirtis:

Natūralaus kietojo akmens plokštės Nr. 430190 – 430500 saugoti dedamos ant tam numatytų taškų (plieniniai rutuliniai įdėklai).

- **Plokštėms iki 630×630 mm. Dėti ant varstotų ir panašiai geriausiai tinka reguliuojami spaustuvai Nr. 373500.**
- **Sandėlio baldų aukštis reguliuojamas, taip galima išlyginti plokštes (3 taškų atrama ir 2 varžtai apsaugoti nuo apvirtimo).**

Pastaba:

Uždedamiems elementams papildomai užsisakykite 4× Nr. 086002 dyd. 850.

Techninis aprašymas

Spintelės plotis

550 mm

Spintelės gylis

560 mm

tinka plokštės dydžiui ilgis×plotis

800×600 mm

Keliamoji galia pagal plotą	500 kg
Svoris	28 kg
Apatinės spintelės aukštis	720 mm
Lentynos plokštės medžiaga	Buko Multiplex
Maksimalus darbinis aukštis (akmens plokštės viršutinė briauna)	900 mm
Pagrindo aukštis su lentynomis	780 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
Produkto rūšis	Apatinė dalis