

PLANOLITH**Granito plokštė Tikslumo klasė 0, Ilgis x plotis: 800X600mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	430300 800X600
GTIN	2050001040688
Produktų klasė	46H

Aprašymas**Modelis:**

Specialiai parinktas natūralus granitas.

- **Be jokių trūkumų, vientisos struktūros.**
- **Atsparus lenkimui ir kietas.**
- **Absoliučiai atsparus rūdims ir rūgštims, mažas šilumos laidumas.**
- **Tiksliai apdirbtas paviršius (pritrintas deimantu). Leistinos tolerancijos neviršijamos.**
- **Šoninės plokštumos tiksliai statmenos darbiniam paviršiui.**
- **Tvirtinimui ant stovo apatinėje pusėje palikti tvirtinimo taškai (plieniniai rutuliniai įdėklai).**
- **Kietesnis už grūdintąjį plieną (6 – 7 pagal Moso skalę), neįsimagnetinantis ir nelaidus elektrai.**

Tikslumas:

Galutinė gamyba ir patikrinimas vyksta kompiuteriu valdomose kondicionuojamose patalpose. Naudojamos matavimo priemonės atitinka nacionalinių ir tarptautinių kalibravimo laboratorijų reikalavimus.

DIN 876/0 – tiksliai pritrinta deimantu – kontrolei.

Tiekimo sudėtis:

Su patikros protokolu, transportavimo pakuote. Su plieniniais rutuliniais antgaliais

Pastaba:

Papildomai užsakius: nerūdijantys plieniniai antgaliai, plieniniai T formos griovelių bėgeliai (Nr. 430500 ir Nr. 430190 yra be bėgelių), tikslumas 000, kiti dydžiai, tarpiniai matmenys. Papildomos tiekimo sąlygos.

Techninis aprašymas

Storis	120 mm
--------	--------

Svoris	173 kg
Lygumas	0,007 mm
Plieniniai rutuliniai antgaliai	3
Norma	DIN 876
Tikslumas	0 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Matavimo plokštė

Priedai

Galinių galvučių pora, kokybės klasė 1, sunki konstrukcija Viršūnės aukštis 150 mm	431710 150
Kreipiančioji ir T formos griovelių bėgelis su montavimu Kai plokštės ilgis 800 mm	431700 800
Diskinių balansavimo prietaisų pora	431705
Galinių galvučių pora, kokybės klasė 1, sunki konstrukcija Viršūnės aukštis 200 mm	431710 200