



Šlifavimo ir kontrolės spaustuvas su sukliu, Žiaunų plotis A: 45mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	363550 45
GTIN	4045197313553
Produktų klasė	38F

Aprašymas

Modelis:

- Iš grūdintojo plieno, iš visų pusių preciziškai nušlifuoti.
- Galima fiksuoti ant 4 skirtingų pusių (pagrindo, priekio ir šoninių paviršių).
- Su horizontaliai įšlifuotu prizminiu grioveliu.

Funkcija:

Spaudimo žemyn sistema – paslanki užspaudimo lūpa papildomai spaudžiama žemyn, todėl apdirbimo metu išvengiama vibracijos.

Paskirtis:

Tiksliam apdirbimui ir kontrolei.

Tikslumas:

Tikslumo tolerancija **0,003 mm** / 100 mm (sistemos tikslumas).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo rankena.

Techninis aprašymas

maksimalios užveržimo ribos b	65 mm
Svoris	1,3 kg
Bendras ilgis a	150 mm
Žiaunų plotis A	45 mm
Žiaunų aukštis C	20 mm

Duomenų lapai

Bendras plotis B	45 mm
Produkto rūšis	Kontroliniai spaustuvai