

**Mitutoyo****Skaitmeninis slankmatis su AOS sistema, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412632 150
GTIN	4946368667720
Produktų klasė	44A

**Aprašymas****Modelis:**

Matavimo rezultatai rodomi dideliais aiškiais skaitmenimis (9 mm aukščio). Elektromagnetinė matavimo sistema **AOS (Advanced Onsite Sensor)** padidina apsaugą nuo dulkių ir drėgmės.

- **Absoliutinė skalė, nereikia nustatinėti nulio, todėl matuoti galima greičiau ir patikimiau.**
- **Naudoja mažai energijos (20000 valandų nuolatinio veikimo), baterijos įkrovos indikatorius.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

**Priedai pasirinktinai:**

Baterijų skyrelio dangtelis Nr. 412239 dyd. B.

**Techninis aprašymas**

Norma	ISO 13385
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,4
Kalibravimas	A1
LCD ekrano skaitmenų dydis	9 mm
Yra gyliamatis	taip
Eksploatavimo trukmė	20000 h
Antgalių ilgis	40 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos	0 - 150 mm

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,02 mm
Matavimo prietaiso matavimo metodas	elektromagnetinis induktyvus metodas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

## Priedai

Gylmačio prispaudimo plokštelė, metalinė su 2 varžtais	412120
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Baterijų skyriaus dangtelis Tipas B	412239 B