

**Garant**
**30° nuožulų freza, Weldon kotas, Tipas: 6**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216548 6
GTIN	4045197851727
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 3,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis $L_1$	38 mm
maksimalus nusklembimo $\varnothing D_{maks.}$	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	260986 HB725-1
Keičiamų plokštelių varžtas	219844 (15IP; 3,0 Nm)
$\varnothing D$	6 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	100 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampas priekine eiga	120 laipsniai
Reguliuojamas kampas $\kappa$	30 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard

Produkto rūšis

Nuožulų freza

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP

674252 15IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm

211750 3,0

Užveržimo varžtas

219844