



Degussit oksidinės keramikos glotni dildė, keturbriaunė, Ilgisxplotis (glotnumo laipsnis): 100X6Mmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	558955 100X6M
GTIN	4045197407252
Produktų klasė	53D

Aprašymas

Modelis:

Ypatingo kietumo aliuminio oksido keramikos aglomeratas (sintetinis rubinas) be rišiklio užtikrina puikų glotniojo šlifavimo instrumentų briaunų ir profilio atsparumą, todėl gaunamas nepriekaištingos kokybės paviršius.

Sintetinio rubino glotniojo šlifavimo **strypeliai**, kurių grūdėtumas: **vidutinis (M)** (Ra apie 10 µ, atitinka grūdėtumą apie 600).

Paskirtis:

Preciziniam apdirbimui gaminant šampus, porcelianą ir presavimo formas, tinka tiksliosios mechanikos, optikos ir stiklo pramonės darbams ir t. t. Galima padaryti nuožulas, įrantas ir pakeisti formą.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	vidutinis
Plotis	6 mm
Grūdėtumas	600
Ilgis	100 mm
Serija	Degussit®
Šlifavimo priemonės	Sintetinis rubinas
Forma	keturbriaunė

Produkto rūšis

Galandimo dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		