



Degussit oksidinės keramikos glotni dildė, keturbriaunė, Ilgisxplotis (glotnumo laipsnis): 100X6Fmm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 558955 100X6F |
| GTIN | 4045197407269 |
| Produktų klasė | 53D |

Aprašymas

Modelis:

Ypatingo kietumo aliuminio oksido keramikos aglomeratas (sintetinis rubinas) be rišiklio užtikrina puikų glotniojo šlifavimo instrumentų briaunų ir profilio atsparumą, todėl gaunamas nepriekaištingos kokybės paviršius.

Sintetinio rubino glotniojo šlifavimo **strypeliai**, kurių grūdėtumas: **smulkus (F)** (Ra apie 1 μ , atitinka grūdėtumą apie 2000).

Paskirtis:

Preciziniam apdirbimui gaminant štampus, porcelianą ir presavimo formas, tinka tiksliosios mechanikos, optikos ir stiklo pramonės darbams ir t. t. Galima padaryti nuožulas, įrantas ir pakeisti formą.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|--------------------|
| Plotis | 6 mm |
| Smulkumo laipsnis | smulkus |
| Ilgis | 100 mm |
| Grūdėtumas | 2000 |
| Serija | Degussit® |
| Šlifavimo priemonės | Sintetinis rubinas |
| Forma | keturbriaunė |

Produkto rūšis

Galandimo dildė

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| Kietlydininis (HM) | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Akmuo | ribotai tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |