



## Degussit oksidinės keramikos glotni dildė, keturbriaunė, Ilgisxplotis (glotnumo laipsnis): 100X10Fmm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	558955 100X10F
GTIN	4045197407283
Produktų klasė	53D

### Aprašymas

#### Modelis:

Ypatingo kietumo aliuminio oksido keramikos aglomeratas (sintetinis rubinas) be rišiklio užtikrina puikų glotniojo šlifavimo instrumentų briaunų ir profilio atsparumą, todėl gaunamas nepriekaištingos kokybės paviršius.

Sintetinio rubino glotniojo šlifavimo **strypeliai**, kurių grūdėtumas: **smulkus (F)** (Ra apie 1  $\mu$ , atitinka grūdėtumą apie 2000).

#### Paskirtis:

Preciziniam apdirbimui gaminant šlampus, porcelianą ir presavimo formas, tinka tiksliosios mechanikos, optikos ir stiklo pramonės darbams ir t. t. Galima padaryti nuožulas, įrantas ir pakeisti formą.

### Techninis aprašymas

Grūdėtumas	2000
Ilgis	100 mm
Smulkumo laipsnis	smulkus
Plotis	10 mm
Serija	Degussit®
Šlifavimo priemonės	Sintetinis rubinas
Forma	keturbriaunė

Produkto rūšis

Galandimo dildė

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		