

Garant
Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: C1625

Užsakymo data

Užsakymo numeris	540200 C1625
GTIN	4045197154965
Produktų klasė	51D

Aprašymas
Modelis:

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Užapvalintas cilindras“** (WRC).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalinto cilindro formos (WRC)

Galvos Ø: 16 mm

Galvutės ilgis L₁: 25 mm

Bendras ilgis: 65 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvutės ilgis L ₁	25 mm
Galvos Ø	16 mm
Bendras ilgis	65 mm

Dantų forma	kryžminiai dantys
Forma	suapvalinto cilindro formos (WRC)
Forma	C1625
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza