



Dengta freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: A0616



Užsakymo data

Užsakymo numeris	540260 A0616
GTIN	4027497035182
Produktų klasė	56L

Aprašymas

Modelis:

Koto Ø 6 mm.

LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.

Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty). **Forma „Cilindras“ (ZYA), be galinių dantų.**

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: Cilindras be priekinių dantų

Galvos Ø: 6 mm

Galvutės ilgis L₁: 16 mm

Bendras ilgis: 50 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	16 mm
Bendras ilgis	50 mm
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys

Forma	Cilindras be priekinių dantų
Forma	A0616
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Galvos Ø	6 mm
Dantų forma	kryžminiai dantys
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM TiAlN
Danga	TiAlN
Produkto rūšis	Freza