

**Garant****Poliravimo galvutė iš veltinio Koto Ø 6 mm, Tipas: 170****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

552200 170

GTIN

4045197240064

Produktų klasė

51E

**Aprašymas****Modelis:**Labai patvarios poliravimo galvutės iš **vidutinio standumo, ypatingai tvirtos formos veltinio.****Paskirtis:**

Pirminiam ir galutiniam jau paruoštų paviršių poliravimui iki blizgesio išlaikant labai tikslias geometrines formas.

**Pastaba:**Poliravimo galvutės iš veltinio turi būti naudojamos su **šlifavimo ir poliravimo pastomis**, pvz., Nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Rekomenduojamas apskritiminis greitis 5 -10 m/s.

Kietumo laipsnis: vidutinio grubumo

Galvos Ø: 20 mm

Galvutės ilgis: 25 mm

Koto Ø: 6 mm

**Techninis aprašymas**

Galvos Ø

20 mm

Koto Ø

6 mm

Galvutės ilgis

25 mm

Kietumo laipsnis	vidutinio grubumo
Rekomenduojamas apskritiminis greitis	5 - 10 m/s
Produkto rūšis	Poliravimo ritinėlis