

**DC.T 11T302, Rūšis: PDL025****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260385 PDL025 |
| GTIN             | 4960664757893 |
| Produktų klasė   | 25E           |

**Aprašymas**

DC.T 11T302 PDL025 Kietlydinys: PDL025

Drožlialaužis: MFP-SK

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,03 - 0,15 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min

**Techninis aprašymas**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Drožlialaužis                                 | MFP-SK              |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,5 - 2,5 mm        |
| Pagrindinis naudojimas                        | N                   |
| Pastūma $f$                                   | 0,03 - 0,15 mm/aps, |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 100 - 300 m/min     |
| Kietlydinys                                   | PDL025              |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Kampo spindulys                           | 0,2 mm                            |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka      | Glotnasis apdirbimas              |
| Ašmenys                                   | HM                                |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | DCGT 11T302                       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 2                                 |
| Tolerancija                               | G                                 |
| Produkto rūšis                            | keičiamosios plokštelės tekinimui |