

Garant**Freza Z1 - rupiam apdirbimui, HM, Tipas: AS1225****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540600 AS1225
GTIN	4045197155764
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.**

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	12 mm
Dantų smulkumas	stambiadantis
Forma	AS1225
Forma	Cilindras su galiniais dantimis
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z1
Bendras ilgis	65 mm
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	25 mm
Serija	Dantų forma Z1

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Mediena	ribotai tinka		