

HOLEX**Šlifavimo mova (A), grūdelių dydis 80 vidutinio rupumo, įvorės Ø × plotis: 60X30mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	553720 60X30
GTIN	4045197240408
Produktų klasė	52E

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos plokščiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Iš neplyštančios, sintetinė derva surištos medžiagos, labai patvarios ir su geromis adhezinėmis savybėmis. Netinka naudoti su aušinimo-tepimo priemonėmis.

Korundas (A).

Paskirtis:

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnę kiekį medžiagos, – taip pat ir nuo briaunų.

Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553600.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
Movos plotis	30 mm
Šerdies Ø	60 mm

Smulkumo laipsnis	vidutinis
Šlifavimo priemonės	Korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Movos forma	cilindrinis
Produkto rūšis	Šlifavimo mova

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, koto Ø 6 mm
Galvos Ø × plotis 60X30 mm

553600 60X30