

**Ilgintuvas, Vidinis ir išorinis □: 2,1 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	149400 2,1
GTIN	4045197857224
Produktų klasė	12L

Aprašymas**Modelis:**

Grūdintas ir nikeliuotas. Išorinis ir vidinis kvadratas vienodo dydžio.

Paskirtis:

Trumpų sriegiklių, (pvz., DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), rankinių plėstuvų ir kitų įrankių su keturbriauniu kotu, prailginimui.

Pastaba:

Prailgintuvai mašiniams sriegikliams su kotu, pvz., pagal DIN 371 / 374 / 376, žr. **Nr. 338400**.

Techninis aprašymas

Ø D	6 mm
metriniams sriegikliams DIN 352	M1 – M2,6
Bendras ilgis	60 mm
Vidinis ir išorinis □	2,1 mm
Norma	DIN 377
Produkto rūšis	Ilgintuvas