



## Ilgintuvas, Vidinis ir išorinis □: 2,4mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 149400 2,4    |
| GTIN             | 4045197857231 |
| Produktų klasė   | 12L           |

### Aprašymas

**Modelis:**

Grūdintas ir nikeliuotas. Išorinis ir vidinis kvadratas vienodo dydžio.

**Paskirtis:**

Trumpų sriegiklių, (pvz., DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), rankinių plėstuvų ir kitų įrankių su keturbriauniu kotu, prailginimui.

**Pastaba:**

Prailgintuvai mašiniams sriegikliams su kotu, pvz., pagal DIN 371 / 374 / 376, žr. **Nr. 338400**.

### Techninis aprašymas

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Bendras ilgis         | 70 mm      |
| Ø D                   | 6 mm       |
| Vidinis ir išorinis □ | 2,4 mm     |
| Norma                 | DIN 377    |
| Produkto rūšis        | Ilgintuvas |