

**Ilgintuvas, Vidinis ir išorinis □: 2,7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	149400 2,7
GTIN	4045197857248
Produktų klasė	12L

**Aprašymas****Modelis:**

Grūdintas ir nikeliuotas. Išorinis ir vidinis kvadratas vienodo dydžio.

**Paskirtis:**

Trumpų sriegiklių, (pvz., DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), rankinių plėstuvų ir kitų įrankių su keturbriauniu kotu, prailginimui.

**Pastaba:**

Prailgintuvai mašiniams sriegikliams su kotu, pvz., pagal DIN 371 / 374 / 376, žr. **Nr. 338400**.

**Techninis aprašymas**

Ø D	7 mm
Bendras ilgis	80 mm
Vidinis ir išorinis □	2,7 mm
metriniam sriegikliams DIN 352	M3
Norma	DIN 377
Produkto rūšis	Ilgintuvas