

**Ilgintuvas, Vidinis ir išorinis □: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	149400 12
GTIN	4045197857378
Produktų klasė	12L

**Aprašymas****Modelis:**

Grūdintas ir nikeliuotas. Išorinis ir vidinis kvadratas vienodo dydžio.

**Paskirtis:**

Trumpų sriegiklių, (pvz., DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), rankinių plėstuvų ir kitų įrankių su keturbriauniu kotu, prailginimui.

**Pastaba:**

Prailgintuvai mašiniams sriegikliams su kotu, pvz., pagal DIN 371 / 374 / 376, žr. **Nr. 338400**.

**Techninis aprašymas**

Ø D	25 mm
metriniams sriegikliams DIN 352	M20
Vidinis ir išorinis □	12 mm
Bendras ilgis	155 mm
Norma	DIN 377
Produkto rūšis	Ilgintuvas