

**HOLEX****Šlifavimo mova (ZA), grūdelių dydis 36 rupi, įvorės Ø × plotis: 30X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553760 30X30
GTIN	4045197240484
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

**Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė.** Galima šlifuoti visu movos plokščiui, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Iš neplyštančios, sintetinė derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba. Netinka naudoti su aušinimo-tepimo priemonėmis.

**Cirkonio korundas (ZA).****Paskirtis:**

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, – taip pat ir nuo briaunų.

**Tinka:**

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553600.

**Techninis aprašymas**

Movos plotis	30 mm
Šerdies Ø	30 mm
Grūdėtumas	36
Smulkumo laipsnis	grubus

Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Movos forma	cilindrinis
Produkto rūšis	Šlifavimo mova

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, koto Ø 6 mm  
Galvos Ø x plotis 30X30 mm

553600 30X30