

HOLEX**Šlifavimo mova (ZA), grūdelių dydis 36 rupi, įvorės Ø × plotis: 45X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553760 45X30
GTIN	4045197240491
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos pločiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Iš neplyštančios, sintetinė derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba. Netinka naudoti su aušinimo-tepimo priemonėmis.

Cirkonio korundas (ZA).**Paskirtis:**

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, – taip pat ir nuo briaunų.

Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553600.

Techninis aprašymas

Šerdies Ø	45 mm
Grūdėtumas	36
Movos plotis	30 mm
Smulkumo laipsnis	grubus

Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Movos forma	cilindrinis
Produkto rūšis	Šlifavimo mova

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, koto Ø 6 mm
Galvos Ø x plotis 45X30 mm

553600 45X30