



Šlifavimo mova (CER), grūdelių dydis 60 vidutinio rupumo, įvorės Ø × plotis: 45X30mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	553795 45X30
GTIN	4027497456239
Produktų klasė	53L

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos pločiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Iš neplyštančios, sintetinė derva surištos medžiagos, labai patvarios ir su geromis adhezinėmis savybėmis. Netinka naudoti su aušinimo-tepimo priemonėmis.

Keraminiai grūdeliai (CER).

Paskirtis:

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnę kiekį medžiagos, – taip pat ir nuo briaunų.

Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553600.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Movos plotis	30 mm

Šerdies Ø	45 mm
Smulkumo laipsnis	vidutinis
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdėliai
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Movos forma	cilindrinis
Produkto rūšis	Šlifavimo mova

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, koto Ø 6 mm
Galvos Ø × plotis 45X30 mm

553600 45X30