

HOLEX

Šlifavimo ritinys, kūginis (A), grūdelių dydis 80 vidutinio rupumo, Šlifavimo ritinėlio Ø × ilgis: 10X25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	553890 10X25
GTIN	4045197524614
Produktų klasė	52E

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo ritiniai iš susukto šlifavimo audinio, su **korundu (A)**.

Kūgio forma darbui ankštose vietose.

Tinka:

Šlifavimo ritinio laikiklis Nr. 553835.

Tinka:

Laikiklio tvirtinimo Ø × bendras ilgis: 3×63

Techninis aprašymas

Šlifavimo ritinio Ø	10 mm
maksimalus sūkių skaičius	26000 min ⁻¹
Šlifavimo ritinio ilgis	25 mm
Grūdėtumas	80
Smulkumo laipsnis	vidutinis
Šlifavimo priemonės	Korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Šlifavimo ritinių forma	kūginis
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Šlifavimo ritinio laikiklis, koto Ø 6 mm Laikiklio Ø× bendras ilgis 3X63 mm

553835 3X63