

HOLEX**Šlifavimo mova, kūginė (A), grūdelių dydis 150 glotni, Maks. įvorės Ø × plotis: 20X63mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553870 20X63
GTIN	4045197240613
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Iš neplyštančios, sintetinė derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba.

Korundas (A) universaliai šlifavimui.

Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos plokščiui, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Paskirtis:

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, – taip pat ir nuo briaunų.

Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553830.

Techninis aprašymas

Movos plotis	63 mm
Grūdėtumas	150
maksimalus movosØ	20 mm
Smulkumo laipsnis	smulkus
Šlifavimo priemonės	Korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Movos forma	kūginis

Produkto rūšis

Šlifavimo mova

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, kūginis, koto Ø 6 mm
Maksimalus Ø × galvos ilgis 20X63 mm

553830 20X63