



Pjovimo diskas Basic* 2 viename, Disko Ø: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563600 125
GTIN	9003172404165
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Universalūs pjovimo diskai profilių, vamzdžių ir pan. pjovimui **Specifikacija A46BF; 2 viename.**

Techninis aprašymas

Forma	tiesus
maksimalus sūkių skaičius	12200 min ⁻¹
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko storis	1,6 mm
Specifikacija	A46BF
Disko Ø	125 mm
kai medžiagos storis	7,7 - 8 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
sausasis	tinka		