



## Pjovimo diskas Basic\* 2 viename, Disko Ø: 230mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	563600 230
GTIN	9003172410043
Produktų klasė	53T

### Aprašymas

#### Modelis:

Universalūs pjovimo diskai profilių, vamzdžių ir pan. pjovimui **Specifikacija A30BF; 2 viename.**

### Techninis aprašymas

Disko storis	2 mm
maksimalus sūkių skaičius	6600 min <sup>-1</sup>
Forma	tiesus
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Specifikacija	A30BF
Disko Ø	230 mm
kai medžiagos storis	6 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
sausasis	tinka		