


VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 3 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	201304 3
GTIN	4045197862563
Produktų klasė	12X

Aprašymas
Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 2

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 5 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto Ø D_s : 6 mm

Koto forma: HB

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,13 mm

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	2
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,02 mm
Koto Ø D_s	6 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	3 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius <math>< 750 \text{ N/mm}^2</math>	0,025 mm
Tolerancija Nominalusis \emptyset	e8
Pjovimo briaunos ilgis L_c	5 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Koto forma	HB
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,13 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza