



Pjovimo diskas Basic* YPAČ PLONAS, Disko Ø: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563650 125
GTIN	9003172409733
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Universalūs pjovimo diskai profilių, vamzdžių ir pan. pjovimui

Specifikacija:

A60BF.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	tiesus
maksimalus sūkių skaičius	12200 min ⁻¹
Disko storis	1 mm
Specifikacija	A60BF
Disko Ø	125 mm
kai medžiagos storis	3 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A

Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		