



## VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 4 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	201304 4
GTIN	4045197862570
Produktų klasė	12X

### Aprašymas

#### Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 2

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis  $L_c$ : 8 mm

Bendras ilgis L: 54 mm

Koto Ø  $D_s$ : 6 mm

Koto forma: HB

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,18 mm

### Techninis aprašymas

Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,18 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Dantų skaičius Z	2
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	4 mm

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Koto forma	HB
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Bendras ilgis L	54 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	8 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	$0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza