



## VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 6 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	201304 6
GTIN	4045197862594
Produktų klasė	12X

### Aprašymas

#### Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 2

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis L<sub>c</sub>: 10 mm

Bendras ilgis L: 54 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Koto forma: HB

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,2 mm

### Techninis aprašymas

Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Koto forma	HB
Dantų skaičius Z	2
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	10 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm

Pastūma $f_z$ apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	6 mm
Bendras ilgis L	54 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,3xD apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1xD
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza