

**Garant****Freza Z9 – labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: AS1625****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540709 AS1625
GTIN	4045197679802
Produktų klasė	51D

**Aprašymas****Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma AS „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.**

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: Cilindras su galiniais dantimis

Galvos Ø: 16 mm

Galvutės ilgis: 25 mm

Bendras ilgis: 65 mm

Koto Ø: 6 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis	65 mm
Dantų smulkumas	labai rupiam apdirbimui (NE / Al)
Forma	AS1625
Galvos Ø	16 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z9

Forma	Cilindras su galiniais dantimis
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	25 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		