


VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 20 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202276 20
GTIN	4045197865687
Produktų klasė	12X

Aprašymas
Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 3

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 3

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 26 mm

Bendras ilgis L: 92 mm

Koto Ø D_s : 20 mm

Koto forma: HB

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,5 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos ilgis L_c	26 mm
Koto Ø D_s	20 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,15 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	20 mm

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Dantų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	92 mm
Koto forma	HB
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,5 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza

Paslaugos

Koto užgalandimas karštojo užspaudimo patronui su apsaugine funkcija Įrankio koto $\varnothing 20 \text{ mm}$	SZ2025 20
---	-----------