

**Garant****LOMU 130708 TR-M, HB9520, Tipas: ST900****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215133 ST900
GTIN	4045197866851
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10 \text{ mm}$ 

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: LOMU 130708 TR-M

Tipas: ST900

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma  $f_z$ : 0,2 mm**Techninis aprašymas**

Tipas	ST900
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	LOMU 130708 TR-M
Pastūma $f_z$	0,2 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB9520
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	190 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	125 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	95 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	65 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	85 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		