

Garant**LOEU 130708 R-L, HB7940, Tipas: TI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215142 TI
GTIN	4045197867001
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 8$ mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: LOEU 130708 R-L

Tipas: Ti

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma f_z : 0,12 mm**Techninis aprašymas**

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	LOEU 130708 R-L
Pastūma f_z	0,12 mm
Tipas	Ti
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7940
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	105 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		