

**Garant****Ištekinimo peilis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251724 32/16
GTIN	4045197868206
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Atraminės plokštelės varžtas	259025 3
Varžtas spaustukui	259021 4
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	40 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Atraminė plokštelė	259031 39
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Užspaudimo ilgis $L_2$	31 mm
Bendras ilgis $L$	250 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	22 mm
Spaustukas	259038 4
Laikiklio ISO kodas	A32S MVUNR/L 16
Koto Ø $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis.
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259025 3
Spaustukas Tipas 4	259038 4
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Varžtas spaustukui Tipas 4	259021 4
Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500