

HOLEX**Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo, Išorinis Ø: 25Mmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553920 25M
GTIN	4045197330994
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Naudojant greitojo keitimo sistemą (vidinis sriegis), šlifavimo diskas optimaliai pritvirtinamas prie šlifavimo lėkštelės. Paprastas, greitas diskų keitimas rankomis.

Guminė šlifavimo lėkštelė, **koto Ø 6 mm**. Šlifavimo diskų tvirtinimui **greitojo užveržimo sistemos metaliniu užraktu**.

Paskirtis:

Racionaliam mažų paviršių šlifavimui, net ir su kintamais kontūrais, gaminant įrankius, profilius, modelius, mašinas, aparatus ir rezervuarus.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	40000 min ⁻¹
Kietumo laipsnis	vidutinio standumo
Išorinis Ø	25 mm
Koto Ø	6 mm
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė

