

Garant**Ištekimo laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 32/22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251416 32/22
GTIN	4045197868299
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 10
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	40 mm
Laikiklio ISO kodas	A32S PTFNR/L 22
Svirtis	259015 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	TN.. 2204..
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Svirties varžtas	259018 2
Bendras ilgis L	250 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Plokštelės dydis	22 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	31 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Atraminė plokštelė Tipas 10	259031 10
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Svirtis Tipas 2	259015 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500