

**Garant****Plonas hidraulinis patronas, BT 30 A = 85, Užspaudimo Ø D1: 6mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 303446 6      |
| GTIN             | 4045197868589 |
| Produktų klasė   | 31A           |

**Aprašymas****Modelis:**

- Ypač plona konstrukcija (3° kontūras)
- Puikios slopinančios savybės.
- Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
- Tolygi eiga.

**Paskirtis:**

- Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
- Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
- Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

**Tiekimo sudėtis:**

Yra šešiabriaunis raktas su T formos rankena.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

**Techninis aprašymas**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 85 mm   |
| Ø D <sub>3</sub>                | 18,8 mm |
| Ø D <sub>2</sub>                | 14 mm   |
| Išorinis Ø D                    | 40 mm   |
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>     | 6 mm    |

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| L <sub>2</sub>                           | 46 mm                              |
| Laikiklis                                | BT 30 A = 85                       |
| Laikiklio norma                          | ISO 7388-2                         |
| Laikiklio norma                          | JIS B6339                          |
| Forma                                    | AD                                 |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤ 3 μm                             |
| Pjovimo technika                         | HPC                                |
| Pjovimo technika                         | HSC                                |
| Produkto rūšis                           | Hidraulinis patronas               |

## Priedai

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308785 30 |
| Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308765 30 |
| Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308760 30 |