

**Garant****Plonas hidraulinis patronas, BT 40 A = 120, Užveržimo Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303465 20
GTIN	4045197868879
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Ypač plona konstrukcija (3° kontūras)
- Puikios slopinančios savybės.
- Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
- Tolygi eiga.

**Paskirtis:**

- Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
- Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
- Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

**Tiekimo sudėtis:**

Yra šešiabriaunis raktas su T formos rankena.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

**Techninis aprašymas**

L <sub>2</sub>	80 mm
Išorinis Ø D	49,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	35,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	20 mm

Ø D <sub>2</sub>	28 mm
Laikiklis	BT 40 A = 120
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

### Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/303465-20>