



## Versa prispaudimo pirštas, apvalus, Tipas: 5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370035 5
GTIN	4046368329755
Produktų klasė	37M

### Aprašymas

#### Modelis:

- Piršto kontūras lengvai spaudžia žemyn.
- Mažas prispaudimo aukštis taupo medžiagą.
- Galimi didesni pjovimo parametrai, nes ruošinys įtvirtinamas pagal formą.

#### Paskirtis:

Idealiai tinka daugkartiniam užspaudimui.

#### Tiekimo sudėtis:

1 prispaudimo pirštas su varžtu.

### Techninis aprašymas

Ø D <sub>1</sub>	skirta M5
rekomenduojamas užspaudimo aukštis	1,5 - 3 mm
Aukštis H	9,53 mm
Ø D	19,05 mm
Varžtai pagal standartą	M5×10
Norma	DIN 912

Produkto rūšis

Užspaudimo žnyplės