

Garant
Freza Z9 – labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: C1225

Užsakymo data

Užsakymo numeris	543709 C1225
GTIN	4045197522351
Produktų klasė	51D

Aprašymas
Modelis:

Ypač tvirtas 8 mm Ø kotas.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Užapvalintas cilindras“** (WRC).

Paskirtis:

Frezavimui didelėmis apkrovomis.

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Forma	suapvalinto cilindro formos
Bendras ilgis	65 mm
Dantų smulkumas	labai rupiam apdirbimui (NE / Al)
Galvos Ø	12 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z9
Forma	C1225
Koto Ø	8 mm
Galvutės ilgis	25 mm
Serija	Dantų forma Z9

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		