



Žiedlapinis šlifavimo diskas SLTR (CER), lėkštelė iš stiklo pluošto nuožulni, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	565491 40
GTIN	4027497375899
Produktų klasė	53L

Aprašas

Aprašymas:

Rupiojo šlifavimo diskai su abrazyviais lapeliais iš cirkonio korundo (ZA) arba su keraminiais grūdeliais ant atraminės lėkštelės iš lakštinio plieno, plastiko arba stiklo pluošto. Sukimosi greitis **idealus 50–60 m/s**, maksimalus 80 m/s. Minkštas, šaltas šlifavimas, labai didelis pasigalandinimo efektas (neužsiteršia); nevarginantis darbas, nes žemas vibracijos ir triukšmo lygis.

Ceramic: Maksimalus šlifavimo našumas neišlaužant **keraminių grūdelių**. Nesustiklėja ir neperkaista. Labai gerai tinka ir briaunų šlifavimui.

Tiesios plokštelės su keraminiais grūdeliais (**CER**) ir labai tankia danga.

Paskirtis:

Labai didelis patvarumas ir nuimamos medžiagos kiekis. Galingiems kampiniams šlifuoekliams.

maksimalus apskritiminis greitis: 80 m/s

Forma: nuožulni

Kiaurymės Ø: 22,23 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
-------------	----------

Forma	nuožulni
Grūdėtumas	40
DiskoØ	125 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s